

Para instalação em sanitários acessíveis e para outros ambientes frequentados por pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.

INTRODUÇÃO

O alarme foi desenvolvido para oferecer mais segurança e conforto para as pessoas com deficiência (PCD), portadores de necessidades especiais (PNE) e idosos, em sanitários acessíveis. Atende os requisitos da ABNT NBR 9050.

FUNIONAMENTO

O produto é composto por um ALARME AUDIOVISUAL e um ACIONADOR, que foram projetados para trabalhar em conjunto através de radiofrequência. Quando o botão do acionador for pressionado pelo usuário, o alarme emite um sinal sonoro e visual com flash de LED de alto brilho, com o objetivo de alertar os responsáveis pelo monitoramento e vigilância do local sobre eventuais situações de emergência. Para desligar o alarme, basta pressionar o botão. A central pode utilizar bateria 9v comum ou recarregável, bem como conectada a rede elétrica bivolt.

INSTALAÇÃO

→ **ALARME:** O alarme deve ser conectado a uma tomada elétrica (bivolt 220/127V) que deverá estar do lado externo do local a ser monitorado. Conforme ABNT NBR 9050, deve ser instalado a uma altura superior a 2,20m acima do piso, ou 0,15m inferior em relação ao teto mais baixo, para que a pessoa responsável pelo monitoramento possa ouvir, visualizar e prestar o atendimento inicial ao usuário.

→ **ACIONADOR:** Antes de fixar o acionador, teste o funcionamento do produto que pode variar sua distância conforme o local a ser acionado. Conforme ABNT NBR 9050, o acionador deve ser instalado em locais acessíveis de fácil localização, próximo às camas, box de chuveiro, bacias, banheiras, etc. A altura de instalação deve ser de no mínimo 40cm do piso. Não instale em locais sujeito a água ou forte umidade. Proteção IP65.

→ **TESTE:** Após a instalação aguarde 2min. Pressione o botão do acionador, o alarme entrará em funcionamento, pressione novamente o botão para desligar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão de Funcionamento (Alarme): Bivolt - 220/127V - 50/60Hz
- Tensão de Funcionamento (Acionador): 1 Bateria 12V
- Tensão de Funcionamento (Central): 1 Bateria comum / recarregável
- Iluminação:: LED de alto brilho
- Alcance Máximo entre Alarme e Acionador: até 30m em áreas livres quando existem obstáculos, tais como: paredes, lajes, portas, etc, o alcance diminuirá conforme a interferência.

Produto segue os padrões da Norma de acessibilidade NBR 9050 da ABNT



Acione em Caso de Emergência

